

## NOVATECH

ІТР 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582070309

Номер замовлення 00801297



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Алюміній
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлтий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	100 mm
Протектор	50 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	60 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Novatech
Стандартний	EN12532 - Транспортвальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	540 kg
Обвантажопідйомність 6 км/год	430 kg
Статичний Вантажопідйомність	1080 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,64 kg

# NOVATECH

ІТР 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582070309

Номер замовлення 00801297



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

