ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

# INTEGRAL

## 2046XSX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582342178



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

### ИЗПЪЛНЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Производителност на ролката | ●●●○○ |
| Шум от движение | ●●●○○ |
| Привличане | ●●●●○ |
| Устойчив на корозия | ●●●○○ |

### ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Име на продукта | Integral |
| Тип | Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване |
| Стандартен | EN12531 – Легло за болнични заведения |
| Товароносимост при 3 км/ч | 150 kg |
| Товароносимост при 4 км/ч | 150 kg |
| Електропроводим | Да |
| Неръждаемост | Не |
| Статичен Товароносимост | 450 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -25 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Обща височина | 229 mm |
| Обща ширина | 70 mm |
| Общо тегло | 1.66 kg |
| Сертифициране | Тествано и наблюдавано от TÜV Süd |

### ВИЛКА

| | |
|---|---|
| Материал на корпуса | Стоманен лист, среден |
| Форма Вилица | Затворен |
| Въртящ се лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят | Сиво бяло (RAL9002) |
| Изместване | 60 mm |
| Радиус на завъртане | 160 mm |
| Интерференция при завъртане | 320 mm |
| Диаметър на купол | 70 mm |

### КОЛЕЛО

| | |
|---|---|
| Материал на тялото | Полиамид, електропроводим |
| Материал на реазбата | Полиуретан, екструдирано електропроводим |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран |
| Цвят Резба | Шисти в сиво (подобен RAL7015) |
| Цвят на Колело | Сива шистичка (RAL7015) |
| Предпазители за резби | Интегрирана нишка |
| Диаметър | 200 mm |
| Ширина на Резба | 35 mm |
| Ширина на тялото | 35 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 59 Бръснач D |

### ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|---|
| Тип на фитинга | Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия |
| Диаметър на Болт | 32 mm |
| Дължина на Болт | 51 mm |
| Позиция на резбата на Болт | 7 mm |
| Количество отвори за монтаж на Болт | 4 |
| Намек | Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. |

IF награда за Дизайн

Награда за Дизайн Red Dot

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# INTEGRAL


2046XSX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582342178

Номер на поръчката 00060345

**Чертежи на продукта**



IF награда за Дизайн

Награда за Дизайн Red Dot

© Copyright 2026 TENTE International GmbH