

ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现


滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Elastech
外壳类型	轮子
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	630 kg
6 公里/小时的载重	525 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	1260 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	85 °C
总重量	1.36 kg

轮子

Tread hardness	柔软
轮体材料	钢、铁
胎面材料	弹性轮胎，黑色，硫化
轴承	钻孔，未加工
直径	250 mm
胎面宽度	60 mm
轴孔直径	190 mm
胎面硬度 (A)	68 岸 A




ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4034582318340

订单号 00830877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.