

# NOVATECH

ETP085X90-Ø17 HL90

EAN 4031582369465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ● ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта Novatech

Тип Колесо

Грузоподъемность при 3 км/ч 800 kg

Грузоподъемность статическая 1600 kg

Диапазон температур (минимальный) -20 °C

Диапазон температур (максимальный) 60 °C

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Сталь, железо
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	85 mm
Ширина Протектор	90 mm
Диаметр отверстия Ось	17 mm
Длина хаба	90 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Тип подшипника	6303

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

