

ALPHA

3499UFP200P67 Q1-11

EAN 4031582380705

Numéro de commande 00062008



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●●

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Alpha
Type	Solution personnalisée
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	400 kg
Capacité de charge à 6 km/h	250 kg
Capacité de charge statique	800 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	240 mm
Largeur totale	115 mm
Poids	2,436 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide
	souple
Bandage	Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	axe de roue boulonné
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	46 mm
Dureté du bandage (A)	63 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, lourde
Forme de la chape	Galbée
Diamètre du dôme	115 mm

FIXATION

Type de fixation	Platine avec blocage centralisé
Longueur de la platine	144 mm
Largeur de la platine	115 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

ALPHA

3499UFP200P67 Q1-11

EAN 4031582380705

Numéro de commande 00062008



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

