PRODUKTINFORMATION

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN

EAN 4031582413298



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	○ ○ ○ ○ ○
Kørselsstøj	○ ○ ○ ○ ○
Abrasion	○ ○ ○ ○ ○
Rustbeskyttelse	○ ○ ○ ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Footmaster
Type	Drejeligt Hjul
Belastning ved 3 km/t	250 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	250 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	90 °C
Byggehøjde	82,5 mm
Samlet bredde	70 mm
Samlet vægt	0,7 kg

GAFFEL

Farve	Hvid
Udladning	38 mm
Udfaldsradius	63 mm
Udfaldsdiameter	126 mm
Dome-diameter	70 mm

HJUL

Leje	Rulleleje , dæmpet
Hjul farve	Sort
Diameter	50 mm
Hjulbane bredde	25 mm
Fælgbredde	25 mm

MONTERING

Pladelængde	73 mm
Pladebredde	73 mm
Længde på pladehul (maksimum)	58 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	58 mm
Pladehullets diameter	7 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN

EAN 4031582413298

Bestillingsnummer 00062080

Produkttegninger





