PRODUKTINFORMATION

GLIDE

A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Glide
Type	Tilpasset løsning
Elektrisk ledende	Ja
Rustfri	Nej
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	33 mm
Samlet bredde	50 mm
Samlet vægt	0,07 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polypropylen
Gaffel Form	Lige
Drejekrans	Stift, drejelig
Farve	Grafit sort (RAL9011)
Dome-diameter	38 mm
Kravediameter	50 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropulen elektrisk ledende
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	65 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter	11 mm
Stiftlængde	20 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

GLIDE

A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613

Bestillingsnummer 00075112

Product Drawings

