

NOVATECH

ETP 085x95-Ø20 HL95

EAN 4031582318821



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Novatech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	900 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	720 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	1800 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	1,53 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acél, vas
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Kerék színe	Mézsárga (RAL1005)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	85 mm
Futófelület szélessége	95 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	95 mm
Test szélessége	95 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D
Csapágó típusa	6204

