INFORMAZIONI DI PRODOTTO

GALEA

5071PJH100P30-10

EAN 4031582378795



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Galea
Tipo	Ruota girevole con blocco direzionale
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	100 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	139 mm
Larghezza complessiva	66 mm
Peso complessivo	0,46 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Poilammide
Forma della forcella	Chiuso
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Disassamento	40 mm
Raggio di piroettamento	128 mm
Ingombro di piroettamento	256 mm
Diametro cuffia superiore	59 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Parafili	Con parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	30 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro per vite
Diametro del foro	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


GALEA


5071PJH100P30-10

EAN 4031582378795

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings





© Copyright 2026 TENTE International GmbH