

PURETECH

UVH 080X35 HL46

EAN 4031582323627

Número de comanda 00002549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Poliàmida
Material de la banda de rodadura	Goma massissa negres, negres
El Bearing	Coixinet llis
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	80 mm
Banda de rodadura ample	35 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	8,3 mm
Longitud del cub	46 mm
Corporació ample	35 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	90 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	39 Shore D

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Puretech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	100 kg
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	0,218 kg

PURETECH

UVH 080X35 HL46

EAN 4031582323627
Número de comanda 00002549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

