

LUMINA

AA25PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582317541



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Lumina
Type	Zwenkwiel met wielrem
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	40 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	56 mm
Totale breedte	55 mm
Totaal gewicht	0,07 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polypropyleen
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel, gesloten
Zwenklager	Stift, zwenkend
Kleur	Grafietzwart (RAL9011)
Offset	20 mm
Zwenk radius	62 mm
Uitzwenking	124 mm
Diameter koepel	0 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Kleur loopvlak	Verkeersgrijs A (RAL7042)
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	10 mm
Asgatdiameter	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	10 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stiftgat voor B10-bevestiging
Diameter boutgat diameter	8 mm

LUMINA

AA25PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582317541

Bestelnummer 00071480

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

