AGILA CARE

2476PJO150R36-32S30 4xM6

EAN 4031582301786

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	45 mm
Rayon d'encombrement	120 mm
Diamètre d'encombrement	240 mm

ROUE

Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	32 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	32 mm
Longueur de la vis	51 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila care
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	188 mm
Poids	1.02 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA CARE

2476PJO150R36-32S30 4xM6

EAN 4031582301786

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH