

AGILA

2470PJP100P50

EAN 4031582010480



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

| | |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del producto | Agila |
| Tipo | Rueda giratoria Rueda |
| Estándar | EN12530 - Dispositivos Ruedas |
| Capacidad de carga a 3 km/h | 100 kg |
| Conductivo eléctrico | No |
| Inoxidable | No |
| Capacidad de carga estática | 200 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| Altura total | 135 mm |
| Ancho total | 60 mm |
| Peso total | 0.62 kg |

SOPORTE

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Material de la carcasa | Chapa de acero, mediana |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho |
| Rodamiento giratorio | Dos carreras de bolas |
| Color | Pasivado azul |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Radio de giro | 88 mm |
| Interferencia de giro | 176 mm |
| Diámetro del domo | 60 mm |

ARO

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo | Polipropileno |
| Material de la banda de rodadura | Goma termoplástica |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión |
| Color Aro | Gris plateado (RAL7001) |
| Protectores de hilo | Con protector de roscas |
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 32 mm |
| Anchura del cuerpo | 32 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 87 Shore A |

AJUSTE

| | |
|--|-------------------|
| Tipo de ajuste | Placa rectangular |
| Longitud de la placa | 77 mm |
| Anchura de la placa | 67 mm |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 46.5 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 51.5 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 56 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 61.5 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 8.5 mm |

AGILA

2470PJP100P50

EAN 4031582010480

Número de pedido 00006534
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

