INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# ALPHA

3478PJR160P63

EAN 4031582306590



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| Rendimiento del rodillo | ●●●○○ |
| Ruido de movimiento | ●●●●○ |
| Desgaste | ●●●○○ |
| Resistencia a la corrosión | ●●●○○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Nombre del producto | Alpha |
| Tipo | Rueda fija |
| Estándar | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 160 kg |
| Conductivo eléctrico | No |
| Inoxidable | No |
| Capacidad de carga estática | 320 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| Altura total | 200 mm |
| Ancho total | 115 mm |
| Peso total | 1.38 kg |

## SOPORTE

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Chapa de acero, pesada |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho |
| Color | Pasivado azul |

## ARO

| | |
|---|---|
| Material del cuerpo | Polipropileno |
| Material de la banda de rodadura | Goma termoplástica |
| Cojinete | Rodamiento de rodillos |
| Eje | Enroscado con tuerca |
| Color Aro | Gris plateado (RAL7001) |
| Protectores de hilo | Sin protector de roscas |
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 40 mm |
| Anchura del cuerpo | 40 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 80 Shore A |

## AJUSTE

| | |
|---|---|
| Tipo de ajuste | Placa rectangular |
| Longitud de la placa | 137 mm |
| Anchura de la placa | 115 mm |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA


3478PJR160P63


EAN 4031582306590

Número de pedido 00038759

**Planos del producto**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH