

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●●

Шум от движение ●●●●○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Footmaster

Тип Въртящ се Колело

Товароносимост при 3 км/ч 200 kg

Температурен диапазон (минимален) -10 °C

Температурен диапазон (максимален) 90 °C

Обща височина 115 mm

Обща ширина 90 mm

Общо тегло 3,06 kg

КОЛЕЛО

Материал на реазбата Двоен фланец с Пътека

Лагер Необорудван център

Диаметър 75 mm

Ширина на Резба 23 mm

Ширина на тялото 23 mm

ВИЛКА

Изместване 35 mm

Радиус на завъртане 75 mm

Интерференция при завъртане 150 mm

Диаметър на купол 72 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Дължина на плаката 100 mm

Ширина на плаката 100 mm

Дължина на отвора на плаката (минимална) 78 mm

Дължина на отвора на плаката (максимална) 64 mm

Ширина на отвора на плаката (минимална) 78 mm

Ширина на отвора на плаката (максимална) 64 mm

Диаметър на отвора на плаката 10,5 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

