

DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227
Bestelnummer 00035370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech heat
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	125 kg
Roestvrij	✓
Statisch Draagvermogen	250 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	280 °C
Totaal gewicht	0,3 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Thermoset van Kunststof, hittebestendig
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Droge lagerbus
Kleur Wiel	Zwart
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Asgatdiameter	8 mm
Naaflengte	45,5 mm
Breedte wielkern	35 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	90 Shore D

DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227
Bestelnummer 00035370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

