

# ULTRATECH PLUS

FCP200X50-Ø20 PLUS

EAN 4031582445206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Čuguns                           |
| Protektora materiāls   | Ultratech poliuretāns, liets     |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                |
| Diametrs               | 200 mm                           |
| Protektora platums     | 50 mm                            |
| Ass atveres diametrs   | 20 mm                            |
| Rumbas garums          | 60 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                      |

## VEIKTSPĒJA

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja   | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis   | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums            | ● ● ● ● ○ |
| Koroziijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Ultratech plus                  |
| Korpusa tips                         | Ritenis                         |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnēsība pie 4 km/h                | 800 kg                          |
| Kravnēsība pie 6 km/h                | 640 kg                          |
| Statiskā kravnēsība                  | 1600 kg                         |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                          |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                           |
| Kopējais svars                       | 1,3 kg                          |

# ULTRATECH PLUS

FCP200X50-Ø20 PLUS

EAN 4031582445206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

