

MONO

5025PJH080L51-10 RAL7035 REGULAR BRAKE

EAN 4031582460599



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro cieco per perno B10
Diametro del foro	10 mm

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Mono
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole con freno semplice
Portata a 3 km/h	70 kg
Portata statica	140 kg
Altezza totale	104 mm
Peso complessivo	0 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Parafili	Con parafili
Diametro	80 mm
Larghezza battistrada	24 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Poilammide
Forma della forcella	Chiuso
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Disassamento	34 mm
Ingombro di piroettamento	148 mm

MONO

5025PJH080L51-10 RAL7035 REGULAR BRAKE

EAN 4031582460599

DISEGNI TECNICI

