

# MONO

5025PJH080L51-10 RAL7035 REGULAR BRAKE

EAN 4031582460599



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro cieco per perno B10
Diametro del foro	10 mm

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Mono
Tipo	Ruota girevole con freno semplice
Portata a 3 km/h	70 kg
Portata statica	140 kg
Altezza totale	104 mm
Peso complessivo	0 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Parafili	Con parafili
Diametro	80 mm
Larghezza battistrada	24 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

## SUPPORTO

Materiale	Poilammide
Forma della forcella	Chiuso
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Colore	Grigio chiaro (RAL7035)
Disassamento	34 mm
Ingombro di piroettamento	148 mm

# MONO

5025PJH080L51-10 RAL7035 REGULAR BRAKE

EAN 4031582460599



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

