

# ZETA

4681UOO200P63

EAN 4031582308075

Numéro de commande 00830078



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Zeta
Type	Roulette pivotante avec Blocage directionnel
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	800 kg
Capacité de charge à 6 km/h	640 kg
Statique Capacité de charge	1600 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	240 mm
Largeur totale	96 mm
Poids global	3,036 kg

## ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Largeur du corps	50 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D

## CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, très lourde
Forme Chape	Galbé, Renforcé
Pivot	Deux courses de balles, Renforcé ou Inoxydable
Couleur	Zingué bleu
Déport	55 mm
Diamètre d'encombrement	230 mm
Diamètre du dôme	96 mm

## RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	137 mm
Largeur de plaque	105 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	105 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

# ZETA

4681UOO200P63

EAN 4031582308075

Numéro de commande 00830078



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

