



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Novatech
Typ obudowy	Koło
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	5,846 kg

KOŁO

Materiał ciała	Odlewanie
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Koło z kołnierzem
Średnica	230 mm
Szerokość Bieżnia	82 mm
Średnica otworu Oś	45 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Średnica Średnica rozmieszczenia otworów	70 mm
Średnica otworu montażowego	14 mm
Odpowiedni do	jungheinrich_mic

MOCOWANIE

Liczba otworów montażowych	5
Trzpień	

RYSUNKI TECHNICZNE

