

KAPPA

9688FTP300P64 TFR

EAN 4031582488388



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Kappa
Type de boîtier	Roulette fixe
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	2400 kg
Capacité de charge à 6 km/h	2000 kg
Capacité de charge statique	4800 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	355 mm
Poids	18,338 kg

ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	axe de roue boulonné
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	300 mm
Largeur du bandage	80 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A

CHAPE

Matériau	Acier mécano-soudé
Forme de la chape	Galbée, renforcée

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	175 mm
Largeur de la platine	140 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	140 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	14 mm

KAPPA

9688FTP300P64 TFR

EAN 4031582488388



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

