


## OMIKRON TWIN

9958FTP150P65

EAN 4031582316940



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre del producto           | Omikron twin                             |
| Tipo                          | Rueda fija                               |
| Estándar                      | similar EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 1800 kg                                  |
| Capacidad de carga a 6 km/h   | 1400 kg                                  |
| Conductivo eléctrico          | No                                       |
| Inoxidable                    | No                                       |
| Capacidad de carga estática   | 3600 kg                                  |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C                                   |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                                    |
| Altura total                  | 245 mm                                   |
| Ancho total                   | 189 mm                                   |
| Peso total                    | 11.99 kg                                 |

## SOPORTE

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Material de la carcasa   | Hierro fundido, o hierro forjado, pesado |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte             |
| Color                    | Transparente Revestimiento               |
| Lubrication nipple       | 1                                        |
| Diámetro del domo        | 160 mm                                   |

## ARO

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo                | Hierro fundido                   |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Fundido             |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión |
| Eje                                | Enroscado con tuerca             |
| Color Aro                          | Amarillo miel (RAL1005)          |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas          |
| Diámetro                           | 150 mm                           |
| Ancho de Banda de rodadura         | 50 mm                            |
| Anchura del cuerpo                 | 50 mm                            |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                       |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 42 Shore D                       |

## AJUSTE

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 200 mm            |
| Anchura de la placa                        | 160 mm            |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 120 mm            |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 160 mm            |
| Diámetro del orificio de la placa          | 15 mm             |

# OMIKRON TWIN

9958FTP150P65

EAN 4031582316940

Número de pedido 00806805

Planos del producto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

