

STYLEA

5920XOI075B10-11X20 DOM20

EAN 4031582355208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●●●

Resistenza alla corrosione ●●●●○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto Stylea

Tipo Ruota girevole

Portata a 3 km/h 50 kg

Elettricamente conduttivo ✓

Intervallo di temperatura (minimo) -10 °C

Intervallo di temperatura (massimo) 40 °C

Altezza totale 81 mm

Larghezza complessiva 54 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Parafili	Senza parafili
Diametro	75 mm
Larghezza battistrada	8 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Poilammide
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Raggio di piroettamento	62 mm
Ingombro di piroettamento	124 mm
Diametro cuffia superiore	20 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno con anello di presa, con collare
Diametro perno	11 mm

STYLEA

5920XOI075B10-11X20 DOM20

EAN 4031582355208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

