INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SOCKET

Kunststoff Huelse R40-23/11

EAN 4031582090208



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Douille synthétique
Type	Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	80 kg
Hauteur	36 mm
Poids	0,01 kg

FIXATION

Type de fixation	Manchon synthétique, carré
Diamètre du trou central	23 mm


SOCKET

Kunststoff Huelse R40-23/11

EAN 4031582090208

Numéro de commande 00009047

Dessins du produit



Bezeichnung	A	B	C
R40-16x16	16	20	36
R40-17x17	17	19	36
R40-18x18	18	20	36
R40-21x21	21	23,5	36
R40-22x22	22	24,5	36
R40-23x23	23	25,5	36
R40-26x26	26	30	36

© Copyright 2026 TENTE International GmbH