

AGILA

2477PIP150P30-11

EAN 4031582362138



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila
Тип	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	80 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	160 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	185 mm
Загальна вага	0,99 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	36 mm
Радіус повороту	131 mm
Поворотне з'єднання	262 mm

КОЛЕСО

Tread hardness	м'який
Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Лита гума, без маркування
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	150 mm
Протектор	32 mm
Твердість Протектор (A)	75 Прибережна А

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	11 mm
Підказка	Кастори можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини.

AGILA

2477PIP150P30-11

EAN 4031582362138



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

