

LUMINA

6A23YOI050B10-11x20/10 Rk. schwarz

EAN 4031582340556



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Lumina
Type	Zwenkwiel met lastafhankelijke rem
Elektrisch geleidend	Ja
Roestvrij	Nee
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	59 mm
Totale breedte	55 mm
Totaal gewicht	0,13 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Zinkgietwerk / Aluminium
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel, gesloten
Zwenklager	Stift, zwenkend
Zwenk radius	51 mm
Uitzwenking	102 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	8 mm
Breedte wielkern	8 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	65 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stift met griping, met kraag
Diameter Stift	11 mm

LUMINA

6A23YOI050B10-11x20/10 Rk. schwarz

EAN 4031582340556

Bestelnummer 00073825
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

