

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Usure                     | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ○ ○ ○ ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Nom du produit                  | Footmaster         |
| Type                            | Roulette pivotante |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 440 kg             |
| Conducteur d'électricité        | Non                |
| Inoxydable                      | Non                |
| Plage de température (minimale) | -10 °C             |
| Plage de température (maximale) | 90 °C              |
| Hauteur                         | 190 mm             |
| Largeur totale                  | 128 mm             |
| Poids                           | 11,85 kg           |

## CHAPE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Déport                  | 33 mm  |
| Rayon d'encombrement    | 100 mm |
| Diamètre d'encombrement | 200 mm |
| Diamètre du dôme        | 128 mm |

## ROUE

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Roulement                | Moyeu non usiné |
| Diamètre                 | 125 mm          |
| Largeur du bandage       | 35 mm           |
| Largeur du corps de roue | 35 mm           |

## FIXATION

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Longueur de la platine                     | 145 mm |
| Largeur de la platine                      | 145 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 120 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 120 mm |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm  |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171

Numéro de commande 00800110

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

