INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

MONO

5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011

EAN 4031582317138



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Attrition	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Mono
Type	Roulette pivotante avec Blocage de roue
Standard	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	70 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	140 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	104 mm
Largeur totale	0 mm
Poids global	0.14 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme Chape	Fermé
Pivot	Tige pivotante
Couleur de la chape	Aluminium blanc (RAL9006)
Déport	34 mm
Rayon d'encombrement	105 mm
Diamètre d'encombrement	210 mm
Diamètre du dôme	0 mm

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse
Couleur du bandage de roue	Noir graphite (RAL9011)
Couleur Roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	80 mm
Largeur du Bandage	24 mm
Diamètre du trou de l'Axe	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps	24 mm
Dureté du Bandage (A)	90 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Trou borgne pour raccord B10
Diamètre du trou de l'Œil	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MONO

5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011

EAN 4031582317138

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

