INFORMAÇÕES DO PRODUTO

MAXTECH

UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322774



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●○○
Ruído de movimento	●●●○○
Desgaste	●●●●○
Resistência à corrosão	●●●●●

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Maxtech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	300 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Sim
Capacidade de carga estática	600 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-25 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	0,37 kg

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Poliuretano, Injetado
Rolamento	Rolamento, aço inoxidável
Cor da Roda	Branco natural
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	38 mm
Diâmetro do furo do eixo	12 mm
Comprimento do cubo	44 mm
Largura do corpo	38 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Dureza do Piso (D)	42 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322774

Número de encomenda 00034192

Desenhos do produto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH