

LEVINA STAINLESS

5387UAC150P30-13

EAN 4031582364460



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Levina stainless
Tip	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	yes
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	190 mm

KUCISTE

Materijal kućišta	poliamid
oblik viljuska	Slim
okretni lezaj	Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
ofset	38 mm
Otpor okretanju	240 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	150 mm
Širina omotac	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	40 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	otvor za vijak
dimenzija rupa sraf	13 mm

Univerzalna
nagrada
DizajnDeutscher
dizajner
Club

LEVINA STAINLESS

5387UAC150P30-13

EAN 4031582364460



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Univerzalna
nagrada
Dizajn



Deutscher
dizajner
Club