

AGILA

2477PIP075R07-Ø27-30

EAN 4031582372502



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	60 kg
Tracidad de carga estàtica	120 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	103 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Goma massissa, no senyalització
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	25 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SUPORT

Material	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	24 mm
Scio de giro	80 mm
Sterferencia de giro	160 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Expansió sintètica, ronda
Fixació expansiva(Minimum)	27 mm
Fixació expansivamàxim)	30 mm
Col·lecció	Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.

AGILA

2477PIP075R07-Ø27-30

EAN 4031582372502



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

