

ALPHA STAINLESS

8478IDC100P62

EAN 4031582347081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve | Alpha stainless |
| Ház típusa | Fixvillás görgő |
| Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 80 kg |
| Rozsdamentes | ✓ |
| Statikus teherbírás | 160 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -30 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 250 °C |
| Összsúly | 128 mm |
| Összsúly | 0,671 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Felépítmény anyaga | Alumínium |
| | puha |
| Futófelület anyaga | Tömített, hőálló |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes |
| Tengely | Csavar anyával |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 100 mm |
| Futófelület szélessége | 35 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 75 Shore A |

VÁZ

| | |
|--------------|--------------------------|
| Anyag | Rozsdamentes acél, nehéz |
| Villa alakja | Széles |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 100 mm |
| Talplemez szélessége | 85 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 77 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 80 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 60 mm |
| Tengely furat átmérője | 9 mm |

ALPHA STAINLESS

8478IDC100P62

EAN 4031582347081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

