INFORMAÇÕES DO PRODUTO

LINEA

5920UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394511



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●○○
Ruído de movimento	●●●○○
Desgaste	●●●○○
Resistência à corrosão	●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Linea
Tipo	Rodízio giratório
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Capacidade de carga a 3 km/h	80 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	160 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Altura total	75 mm
Largura geral	54 mm

SUPORTE

Material da caixa	Poliamida
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Cor	Cinzento branco (RAL9002)
Offset	23 mm
Raio giratório	65 mm
Interferência giratória	130 mm
Diâmetro do dome	30 mm
Diâmetro da rosca	10 mm

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Poliuretano, Injetado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Eixo	Rivetado
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	75 mm
Largura do Piso	15 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Espiga roscada com pescoço hexagonal, topo
Diâmetro da Espiga	10 mm
Comprimento da Espiga	15 mm

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio IF Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA

5920UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394511

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desenhos do produto



Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio IF Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH