

NOVATECH

FTF250X80-Ø80-5XØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Novatech
Tipo di alloggiamento	Ruota
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	9,043 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Colatura
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Ruota flangiata
Diametro	250 mm
Larghezza battistrada	80 mm
Asse diametro del foro	80 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Diametro dei fori	112 mm
Diametro del foro di fissaggio	15 mm
Adatto per	komatsu

FISSAGGIO

Numero fori di fissaggio	5
--------------------------	---

NOVATECH

FTF250X80-Ø80-5XØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

