

NOVATECH

FTF250X80-Ø80-5XØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

| | |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Nome del prodotto | Novatech |
| Tipo | Ruota |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Peso complessivo | 9,043 kg |

RUOTA

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Materiale del corpo | Ghisa |
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Colato |
| Cuscinetto | Ruota flangiata |
| Diametro | 250 mm |
| Larghezza battistrada | 80 mm |
| Asse diametro del foro | 80 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
| Diametro dei fori | 112 mm |
| Diametro del foro di fissaggio | 15 mm |
| Adatto per | komatsu |

FISSAGGIO

| | |
|--------------------------|---|
| Numero fori di fissaggio | 5 |
|--------------------------|---|

NOVATECH

FTF250X80-Ø80-5XØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

