

DURATECH HEAT

BOG 080X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582317695

Номер на поръчката 00035369



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●○○○○

Привличане ●●●●●●

Устойчив на корозия ●●●●●●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech heat
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	100 kg
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	280 °C
Общо тегло	0,209 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Пластмаса термосет, топлоустойчив
Материал на резбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Суха носеща храст
Цвят на Колело	Черно
Диаметър	80 mm
Ширина на Резба	35 mm
Диаметър на отворите Ос	8 mm
Дължина на центъра	45,5 mm
Ширина на тялото	35 mm
Твърдост на Резба (D)	90 бряг D

ВИЛКА

Неръждаемост	✓
--------------	---

DURATECH HEAT

BOG 080X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582317695

Номер на поръчката 00035369



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

