

NOVATECH

FTP 200X60-Ø20 HL60

EAN 4031582329667

Numéro de commande 00801342



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	60 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	60 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	1440 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1200 kg
Capacité de charge statique	2400 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	5,372 kg

NOVATECH

FTP 200X60-Ø20 HL60

EAN 4031582329667

Numéro de commande 00801342



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

