

# GALEA STAINLESS

5081PJC125P60-90X70

EAN 4031582368031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●●

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Nom du produit                  | Galea stainless                              |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage directionnel |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs           |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                                       |
| Inoxydable                      | ✓  |
| Statique Capacité de charge     | 200 kg                                       |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                                       |
| Plage de température (maximale) | 60 °C  |
| Hauteur                         | 163 mm                                       |
| Poids global                    | 0,571 kg                                     |

## ROUE

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Matériau du corps     | Polypropylène                               |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique                  |
| Roulement             | Roulement à billes de précision, Inoxydable |
| Pare-fils             | Avec protégé-filet                          |
| Diamètre              | 125 mm                                      |
| Largeur du Bandage    | 30 mm                                       |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A                                  |

## CHAPE

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Matériau                | Polyamide                                      |
| Forme Chape             | Fermé  |
| Pivot                   | Deux courses de billes, Renforcé ou Inoxydable |
| Déport                  | 40 mm  |
| Diamètre d'encombrement | 205 mm   |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 90 mm                |
| Largeur de plaque                     | 70 mm                |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 60 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 70 mm                |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 50 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 55 mm                |
| Diamètre du trou de la plaque         | 8 mm                 |

# GALEA STAINLESS

5081PJC125P60-90X70

EAN 4031582368031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

