

## AGILA

2477PJO150R05-28 M8/19

EAN 4031582302073



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Nume produs                       | Agila                                  |
| Tip                               | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive      |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg                                 |
| Conductiv electric                | Nu                                     |
| Inoxidabil                        | Nu                                     |
| Capacitate de încărcare statică   | 200 kg                                 |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                                 |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                                  |
| Înălțime totală                   | 188 mm                                 |
| Lățime totală                     | 60 mm                                  |
| Greutate totală                   | 1,16 kg                                |

## FURCA

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Materialul de construcție | Tablă de oțel, medie |
| Formă Furcă               | Larg                 |
| Rulment pivotant          | Două curse de mingi  |
| Culoare                   | Pasivat în albastru  |
| Offset                    | 36 mm                |
| Raza de pivotare          | 131 mm               |
| Interferență pivotantă    | 262 mm               |
| Diametru cupolă           | 60 mm                |

## ROATĂ

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Polipropilenă               |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc termoplastic        |
| Lagăr                                   | Rulment simplu              |
| Roată                                   | Gri argintiu (RAL7001)      |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet |
| Diametru                                | 150 mm                      |
| Benză de rulare                         | 32 mm                       |
| Lățimea corpului                        | 32 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A               |

## RACORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Tip ajustare                          | Tijă solidă, rotundă |
| Diametru Șurub                        | 28 mm                |
| Lungime Șurub                         | 45 mm                |
| Poziția filetului Șurub               | 19 mm                |
| Cantitate orificii de montare Șurub 2 |                      |

# AGILA

2477PJO150R05-28 M8/19

EAN 4031582302073

Numărul de comandă 00063769  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

