

ZETA

4681ITP250P63

EAN 4031582308006



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Zeta
Typ	Otočné Kolečko se Směrová brzda
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	800 kg
Nosnost 6 km/h	640 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	1600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	290 mm
Stavební výška	96 mm
Celková hmotnost	4,8 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, velmi těžký
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	55 mm
Poloměr otáčení	96 mm
Průměr otáčení	360 mm

KOLO

Materiál středu	Hliník
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	250 mm
Šířka Běhoun	55 mm
Šířka středu kola	55 mm
Tvrdość Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdość Běhoun (D)	42 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	137 mm
Šířka plotny	105 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

ZETA

4681ITP250P63

EAN 4031582308006

Objednáací číslo 00830073
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

