

# GALEA

5077PJH100P60-90X70

EAN 4031582367881



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nom du produit                  | Galea                                 |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage total |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                                |
| Statique Capacité de charge     | 200 kg                                |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                                |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                 |
| Hauteur                         | 138 mm                                |
| Poids global                    | 0,481 kg                              |

## ROUE

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Matériau du corps     | Polypropylène              |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement             | Moyeu lisse                |
| Pare-fils             | Avec protège-filet         |
| Diamètre              | 100 mm                     |
| Largeur du Bandage    | 30 mm                      |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A                 |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau                | Polyamide              |
| Forme Chape             | Fermé                  |
| Pivot                   | Deux courses de balles |
| Déport                  | 40 mm                  |
| Diamètre d'encombrement | 205 mm                 |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 90 mm                |
| Largeur de plaque                     | 70 mm                |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 60 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 70 mm                |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 50 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 55 mm                |
| Diamètre du trou de la plaque         | 8 mm                 |

# GALEA

5077PJH100P60-90X70

EAN 4031582367881



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

