

ZETA REVERSE

468SITP160P63 SOFT CV

EAN 4031582398380

Número de encomenda 00860897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ● ○

Desgaste ● ● ● ● ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Zeta reverse
Tipo de alojamento	Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	550 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	440 kg
Capacidade de carga estática	1100 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	200 mm
Largura geral	96 mm
Peso geral	3,361 kg

RODA

Material do centro da roda	Alumínio
Material do piso da roda	Poliuretano, Fundido
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Eixo	Aparafusado com porca
Cor da Roda	"Traffic grey A" (RAL7042)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	160 mm
Largura do Piso	50 mm
Largura do corpo	50 mm
Dureza do Piso (A)	80 Shore A

SUPORTE

Material	Folha de aço, muito pesada
Em Forma de Garfo	Amplo, Reforçado
Rolamento giratório	Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Cor	Passivada a azul
Offset	55 mm
Raio giratório	135 mm
Interferência giratória	270 mm
Diâmetro do dome	96 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	137 mm
Largura da placa	105 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	75 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	105 mm
Diâmetro do furo da placa	11 mm

ZETA REVERSE

468SITP160P63 SOFT CV

EAN 4031582398380

Número de encomenda 00860897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

