

KAPPA

9682IEP200P63 CL67

EAN 4031582315912

Numéro de commande 00802696



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●○○○

Bruit de mouvement ●●●●●

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●●

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|--|
| Nom du produit | Kappa |
| Type | Roulette pivotante avec Blocage total, Antérieur |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 450 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 360 kg |
| Statique Capacité de charge | 900 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 85 °C |
| Hauteur | 245 mm |
| Largeur totale | 116 mm |
| Poids global | 4,981 kg |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ROUE

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Matériau du corps | Aluminium |
| | souple |
| Bandage | Pneu élastique, noir, vulcanisé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Axe | Vissé avec écrou |
| Couleur Roue | Noir de jais (similaire à RAL9005) |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 200 mm |
| Largeur du Bandage | 50 mm |
| Largeur du corps | 50 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 68 Shore A |

CHAPÉ

| | |
|-------------------------|--|
| Matériau | Fonte ou fer forgé, lourd |
| Forme Chape | Galbé, Renforcé |
| Pivot | Deux courses de billes, Renforcé ou Inoxydable |
| Couleur | Zingué bleu |
| Déport | 59 mm |
| Rayon d'encombrement | 160 mm |
| Diamètre d'encombrement | 320 mm |
| | ✓ |
| Diamètre du dôme | 111 mm |

RACCORD

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque | 135 mm |
| Largeur de plaque | 110 mm |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 75 mm |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 80 mm |
| Largeur du trou de plaque (minimale) | 75 mm |
| Largeur du trou de plaque (maximale) | 105 mm |
| Diamètre du trou de la plaque | 11 mm |

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

KAPPA

9682IEP200P63 CL67

EAN 4031582315912

Numéro de commande 00802696



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KAPPA

9682IEP200P63 CL67

EAN 4031582315912

Numéro de commande 00802696



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

