

PURETECH

DIK 100X32-Ø8,1

EAN 4031582070156

Pasūtījuma numurs 00000161



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Lokšņu tērauds
Protektora materiāls	Cietā gumija, bez marķējuma
Gūltnis	Coni di sfere
Ritenis krāsa	Pasivēts ar zilu
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	100 mm
Protektora platums	32 mm
Ass atveres diametrs	8 mm
Rumbas garums	36 mm
Korpusa platums	32 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Puretech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Kravnēsība pie 3 km/h	80 kg
Statiskā kravnēsība	160 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais svars	0,444 kg

PURETECH

DIK 100X32-Ø8,1

EAN 4031582070156

Pasūtījuma numurs 00000161



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

