

## NOVATECH

ETP 085x90-Ø20 HL90

EAN 4031582383843



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Novatech                   |
| Ház típusa                        | Kerék                      |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 800 kg                     |
| Teherbírás 6 km/h-nál             | 640 kg                     |
| Elektromosan vezető               | Nem                        |
| Rozsdamentes                      | Nem                        |
| Statikus teherbírás               | 1600 kg                    |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                      |
| Összsúly                          | 1,36 kg                    |

## KERÉK

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Acél, vas               |
| Futófelület anyaga           | Öntött poliuretán       |
| Csapágó                      | Precíziós golyóscsapágó |
| Kerék színe                  | Mézsárga (RAL1005)      |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel  |
| Átmérő                       | 85 mm                   |
| Futófelület szélessége       | 90 mm                   |
| Tengely furat átmérője       | 20 mm                   |
| Kerékagy hossza              | 90 mm                   |
| Test szélessége              | 90 mm                   |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A              |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D              |
| Csapágó típusa               | 6204                    |

