



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ● ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ● |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Název produktu              | ICS                            |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Standardní                  | EN12530 – Kolečka zařízení     |
| Nosnost 3 km/h              | 100 kg                         |
| Statický Nosnost            | 200 kg                         |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                         |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C                          |
| Celková výška               | 166 mm                         |
| Celková hmotnost            | 0,719 kg                       |

## KOLO

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Materiál těla      | Polyprpylen                          |
| Materiál běhounu   | Termoplastická pryž                  |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné |
| Ochranná krytka    | Integrovaný chránič nitě             |
| Průměr             | 125 mm                               |
| Šířka Běhoun       | 32 mm                                |
| Tvrdost Běhoun (A) | 87 Obuv A                            |

## UCHYCENÍ

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Materiál       | Polyamid              |
| Tvar Vídlice   | Úzké                  |
| Otočné ložisko | Přírubový čep, otočný |
| Offset         | 38 mm                 |
| Otočné rušení  | 259 mm                |
| Nerezové       | ✓                     |

## MONTÁŽ

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Typ montáže                    | Obdélníková destička |
| Délka dlahy                    | 95 mm                |
| Šířka desky                    | 70 mm                |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 50 mm                |
| Průměr otvoru dlahy            | 11 mm                |

# ICS



5327PJX125P51 INOX

EAN 4031582367447



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY



Ocenění IF  
Design  
Award