

NOVATECH

ETP 082x76-Ø20 HL76

EAN 4031582318722



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Novatech
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	700 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	840 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	1400 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	1.16 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ARO

Material del cuerpo	Acero, hierro
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Fundido
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Amarillo miel (RAL1005)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	82 mm
Ancho de Banda de rodadura	76 mm
Diámetro del agujero del Eje	20 mm
Longitud del cubo	76 mm
Anchura del cuerpo	76 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	42 Shore D
Tipo de cojinete	6204

