

INTEGRAL TWIN LOAD

3944UAP150R36-32S30 D 9002 SP



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Integral twin load
Tipus	Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional
Tracidad de carga a 4 km/h	250 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	750 kg
Temperatura (mínim)	-25 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	193 mm
Àmplia general	74 mm
Pes total	2,32 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Acer, pesada
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Rodament de boles de precisió
Color	El blanc gris (RAL9002)
Desplaçament	45 mm
Scio de giro	124,5 mm
Sterferencia de giro	249 mm
Dome Dictel	70 mm

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	El blanc gris (RAL9002)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diàmetralització	150 mm
Corporació ample	15 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	91 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	40 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta
Pern Diamant	32 mm
Pern Longitud	50 mm
Posició Pern	7 mm
Pern muntant la quantitat de forats	2