

## LUMINA

A520POI050B10-11X20/10D38 9011 SP

EAN 4031582317275



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Nom du produit                  | Tige filetée       |
| Type                            | Roulette pivotante |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 40 kg              |
| Conducteur d'électricité        | Non                |
| Inoxydable                      | Non                |
| Capacité de charge statique     | 80 kg              |
| Plage de température (minimale) | -20 °C             |
| Plage de température (maximale) | 60 °C              |
| Hauteur                         | 61 mm              |
| Largeur totale                  | 55 mm              |
| Poids                           | 0,09 kg            |

## CHAPE

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Matériau de la chape    | Polypropylène                       |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée, capotée avec dôme |
| Pivot                   | Tige pivotante                      |
| Couleur de la chape     | Noir graphite (RAL9011)             |
| Déport                  | 20 mm                               |
| Rayon d'encombrement    | 52 mm                               |
| Diamètre d'encombrement | 104 mm                              |
| Diamètre du dôme        | 38 mm                               |

## ROUE

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Corps de roue              | Polypropylène               |
| Bandage                    | Identique au corps de roue  |
| Roulement                  | Moyeu lisse avec entretoise |
| Axe                        | Riveté                      |
| Couleur du bandage de roue | Noir graphite (RAL9011)     |
| Couleur de la roue         | Noir graphite (RAL9011)     |
| Pare-fils                  | Sans pare-fils              |
| Diamètre                   | 50 mm                       |
| Largeur du bandage         | 8 mm                        |
| Diamètre de l'alésage      | 0 mm                        |
| Longueur de moyeu          | 0 mm                        |
| Largeur du corps de roue   | 8 mm                        |
| Dureté du bandage (D)      | 65 Shore D                  |

## FIXATION

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Type de fixation    | Tige avec circlips et col |
| Diamètre de la tige | 11 mm                     |
| Longueur de la tige | 20 mm                     |

# LUMINA

A520POI050B10-11X20/10D38 9011 SP

EAN 4031582317275

Numéro de commande 00071168

Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

